



RASGOS DISTINTIVOS

- · Guantes de nitrilo, no esteril, con textura de relieve con grip definitivo, ambidiestro e irrompibles.
- · Diseñado para puesta y colocación rápida. Alta comodidad.
- Manga con reborde.
- · Guantes de alta visibilidad.
- Tratamiento de la superfie: Lavado extensivo.

ESPECIFICACIONES

TABLA DE DIMENSIONES Y GROSORES

| | | GROSOR DE CADA PARED (MM) | | | | |
|----------|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| TALLA | LARGO | MANGA Textura Lisa | PALMA TEXTURA RELIEVE | PUNTA Textura Lisa | PUNTA TEXTURA RELIEVE | ANCHO |
| S - 7 | 240±5 | 0,12±0,01 | $0,23\pm0,02$ | 0,19±0,01 | 0,29±0,02 | 85 ± 5 |
| M - 8 | 240±5 | 0,12±0,01 | 0,23±0,02 | 0,19±0,01 | 0,29±0,02 | 95 ± 5 |
| L - 9 | 240±5 | $0,12\pm0,01$ | $0,23\pm0,02$ | $0,19\pm0,01$ | $0,29\pm0,02$ | 105 ± 5 |
| XL - 10 | 240±5 | $0,12\pm0,01$ | 0,23±0,02 | $0,19\pm0,01$ | 0,29±0,02 | 115 ± 5 |
| XXL - 11 | 240±5 | 0,12±0,01 | 0,23±0,02 | $0,19\pm0,01$ | $0,29\pm0,02$ | 120 ± 5 |

TABLA DE ELONGACIÓN Y FUERZA TENSIL

| ANTES DE CADUCIDAD | | | TRAS CADUCIDAD ACELERADA | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | FUERZA Tensil | PUNTO DE ROTURA | ELONGACIÓN MAX. | FUERZA TENSIL | PUNTO DE ROTURA | ELONGACIÓN MAX. |
| | 22 MPA/min. | 6 N/min. | 500%/min. | 22 MPA/min. | 6 N/min. | 400%/min. |

INGREDIENTES PELIGROSOS

| COMPOSICIÓN QUÍMICA | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Goma de nitrilo | | | |
| Amoniaco | | | |
| Zinc Dietil Ditiocarbamato (ZDEC) | | | |
| Zinc Dibutilo Ditiocarbamato (ZDBC) | | | |
| Terric 320 | | | |

DATOS COMPOSICIÓN FÍSICA

| INGREDIENTES | RANGO (PHR) |
|---------------------------------|------------------------|
| Goma de Nitrilo butadineo (nbr) | 100 |
| Amoniaco | 0,2 - 0,05 |
| Terric 320 | 0,1 - 0,05 |
| Óxido de Zinc | 1,0 - 2,0 |
| Zdec | 0,30 - 0,80 |
| Zdbc | 0,1 - 0,5 |
| Azufre | 0,60 - 1,30 |
| Dióxido de Titanio | 1,0 - 2,00 (solo azul) |
| Hidróxido de Potasio | 0,5 - 0,80 |
| Diamonto | 05-18 |

DESCRIPCIÓN Guante de nitrilo naranja con relieve diamantado.

TALLAJE S / M / L / XL / XXL

COLORES Y RELIEVE Naranja con relieve diamantado.

GROSOR 8 micras PESO 9,5 gr.

MATERIAL BASE Nitrilo FAMILIA QUÍMICA Goma de nitrilo butadieno (NBR) CLASIFICACIÓN DE RIESGO QUÍMICO Salud 0 | Flamabilidad -1 | Reactividad -0 **APLICACIONES**

- Uso industrial exigente | Agricultura | Industria del Automóvil
- · Manipulación de alimentos | Uso general.

ENVASADO

- 9920: 50 uds/dispensador.
- 15020: 150 uds/cubo.
- 25020: 250 uds/cubo.
- 10020: 100 uds/dispensador.
- 20020: 200 uds/cubo.
- · 4020: 4 uds/dispensador.

ETIQUETADO Etiquetado en el envasado: Nombre del producto, talla, número de lote, cantidad, dirección del proveedor.número de lote, cantidad, dirección del proveedor.

TEST DE DEGRADACIÓN

| QUÍMICO | NIVEL DE RENDIMIENTO | DEGRADACIÓN MEDIA % |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Formaldehido 37% | Nivel 6 | 15.8 |
| Hidróxido de sodio 40% | Nivel 6 | -4,7 |
| Peróxido de Hidrogeno 30% | Nivel 4 | 36.5 |
| n - hentano | Nivel 3 | 42.5 |

CONFORMIDADES











ASTM ASTM ASTM

- (1) EN 374-1:2016 (KOTP)
- (3) EN 374-5:2016 RESISTENCIA A VIRUS Y BACTERIAS (No para uso médico)
- PPE 2016/ 425 MODULO C2
- D FDA 21 CFR 177:2600 (e) & (f) Y EU 10/2011: Seguro para el uso en contacto con alimentos.
- 1 ASTM D 5151 & en 374-2:2003; (Libre de agujero) Producido bajo altos estándares de calidad para rendir un alto AQL 1.5.
- 🕝 ASTM D 5151 & en 374-2:2003; (Test de fuga de aire pasado a presión de 2,85 kPa): Guantes de alta elasticidad y bajo módulo que evita la formación de aqujeros durante el proceso de producción.
- (Propiedades físicas) Producido con las materias primas de más alta calificación para obtener las propiedades físicas extraordinarias con una fuerza testil (tras caducidad) de 26 MPA y enlogación máxima (tras caducidad) de 400%.
- (1) ASTM D 3767 & EN 420:2003 + A1:2003 Y IS O 11193; Diseñado y desarrollado encumplimiento para características físicas (grosor, ancho de palma y longitud).
- EN 420: 2003 + A1:2009; Clausula 4.3.2; Cumplimiento para PH.
- EN 420:2003 + A1:2009; Cumplimiento para destreza con el guante puesto.
- (§ EN 388:2003; Testado para características mecánicas.
- Libre de proteína: Cero contenido de proteínas.
- 🕧 Respetuoso con la piel: Los guantes se lavan varias veces durante el proceso de producción con agua caliente y fría para un confort excelente en la puesta y para evitar irritación de la piel o sensibilización incluso durante las puestasextensivas y prolongadas.
- ① Test de temperatura: La textura de relieve de alta carga de trabajo se testa en bloque bajo condiciones extremas de 0°C con exposición continua durante 24 h y sujetos a calor por encima de 100°C durante 24 h.
- 🕧 EN-455-IV: Vida en estantería de 5 años sin alteración sustancial de las propiedades físicas.

SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Riesgo de fuego y/o explosión.

Estabilidad en combustión: Estable. Material no lo apoya.

Medios de extinción en spray: Espuma, dióxido de carbono, polvo seco y agua. Datos de reactividad:

- Estabilidad: Estable si está almacenado en un lugar seco y templado.
- · Polimerización peligrosa: Ninguna.
- · Condiciones a evitar: Congelación o calor extremo.
- Imcompatibilidades (materiales a evitar): Solventes de Hidrocarburos y algunos tipos de aceite.
- Descomposición de productos peligrosos: Óxidos de Carbono, Nitrógeno y Azufre.

Procedimiento de primeros auxilios: En caso de reacción sistémica, abandone el uso inmediatamente y busque tratamiento de urgencia.

Precauciones: Contiene goma de nitrilo butadieno (NBR), que puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Otros componentes también pueden causar reacciones similares. Si el usuario o el paciente es alérgico al látex o exprimenta molestias de alguna clase, abandone el uso inmediatamente y consulte con un médico. De buena calidad, proporcionan una excelente barrera biológica. No se han establecido estudios en cuanto a que estos guantes pueden usarse como barrera química.

Almacenamiento: Almacénese en embalaje original, en un área seca, templada y bien ventilada, lejos de polvo, luz solar, humedad, rayos x y calor excesivo por encima de los 50°C.